

Base sólida ProLine G2 de 0 mm

Las bases sólidas ProLine G2 de 0 mm se utilizan para cerrar la abertura inferior en un marco de gabinete.



CARACTERÍSTICAS

Se pueden usar ruedas o niveladores para sujetar la base sólida, en lugar del hardware incluido.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.

Las bases sólidas están terminadas con pintura sobre superficies chapadas.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| P2B068 | 30961 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0188 | 32927 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B084 | 30963 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B045 | 30953 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0106HF | 30907 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2B0810 | 30962 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B046 | 30954 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0128 | 30935 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0108 | 30911 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0164 | 32918 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B064 | 30955 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B066HF | 30957 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2B0126 | 30934 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0124 | 30932 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B065 | 30956 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B066 | 30958 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0125 | 30933 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B088 | 30967 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0166 | 32923 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B086HF | 30965 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
| P2B0104 | 30905 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0106 | 30908 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0185 | 32925 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0186 | 32926 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0105 | 30906 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B086 | 30966 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0165 | 32922 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B0168 | 32924 | Acero dulce | Polvo recubierto |
| P2B085 | 30964 | Acero dulce | Polvo recubierto |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE