

# 19" Panel frontal, plástico

## Data Solutions



19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom. El clip fácil en los paneles ayuda en la gestión del flujo de aire y también proporciona simultáneamente una apariencia atractiva para el rack de red.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Diseño atractivo

Ajuste simple mediante el clipping en el avión de 19"

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo              | Montaje  | Apantallamiento EMC | Material    | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 87927-991          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES | Crudo           | Crudo           |
| 87927-992          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES | Crudo           | Crudo           |
| 23130-623          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES |                 |                 |

| Número de catálogo | Tipo              | Montaje  | Apantallamiento EMC | Material    | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 23130-622          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES |                 |                 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Código de color | Altura del rack | Altura  | Ancho del rack | Anchura | Fondo |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------|
| 87927-991          | RAL 7035        | 1U              | 43.71mm | 95HP           | 482mm   | 12mm  |
| 87927-992          | RAL 7035        | 2U              | 88.17mm | 95HP           | 482mm   | 12mm  |
| 23130-623          | RAL 7035        | 6U              | 266.6mm | 95HP           | 483mm   | 2mm   |
| 23130-622          | RAL 9005        | 6U              | 266.6mm | 95HP           | 483mm   | 2mm   |

Table 3/3

| Número de catálogo | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------------|
| 87927-991          | 10                   |
| 87927-992          | 10                   |
| 23130-623          | 10                   |
| 23130-622          | 10                   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**