

Cajón de 19"



Cajones de 19" permiten el montaje de ordenadores portátiles, superficies de escritura para operaciones fáciles. El cajón SCHROFF 19" tiene una capacidad de carga de 15 KG, lo que permite montar una amplia gama de productos en el cajón.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 15 kg

Superficie de escritura opcional

ESPECIFICACIONES

- Carga estática:** 15kg
Tipo de producto: Gabinete/cajón rack
Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 20110-054 | 1U | Polvo recubierto | 1 | Gris claro | RAL 7035 | |
| 20110-061 | 1U | Polvo recubierto | 1 | | | Anodizado |
| 20110-180 | 1U | Polvo recubierto | 1 | Gris negro | RAL 7021 | |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 20110-056 | 3U | Polvo recubierto | 1 | Gris claro | RAL 7035 | |
| 20110-062 | 2U | Polvo recubierto | 1 | | | Anodizado |
| 20110-181 | 2U | Polvo recubierto | 1 | Gris negro | RAL 7021 | |
| 20110-063 | 3U | Polvo recubierto | 1 | | | Anodizado |
| 20110-055 | 2U | Polvo recubierto | 1 | Gris claro | RAL 7035 | |
| 20110-182 | 3U | Polvo recubierto | 1 | Gris negro | RAL 7021 | |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo | Compatible con |
|--------------------|-------|------------------|
| 20110-054 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-061 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-180 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-056 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-062 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-181 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-063 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-055 | Cajón | Gabinetes de 19" |
| 20110-182 | Cajón | Gabinetes de 19" |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE