

# Cable Eye para el panel frontal de 19"

Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal de 19" para los ojos del cable.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal de 19" para los ojos del cable. Inserte los ojos del cable en el panel frontal y gire 45°

## ESPECIFICACIONES

- Anchura (W):** 30mm  
**Tipo de producto:** Cable Eye  
**Compatible con:** Varistar CP

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Altura (H)
60118-473	Acero, Poliamida	85.3mm	5		Zinc plateado	44mm
60118-457	Acero, Poliamida	120.8mm	5		Zinc plateado	44mm
60118-459	Poliamida	103.2mm	5	Negro		42.5mm
60118-458	Poliamida	59mm	5	Negro		42.5mm

Número de catálogo	Material	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Altura (H)
60118-474	Acero, Poliamida	120.3mm	5		Zinc plateado	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Tipo de cable
60118-473	80mm	Doble
60118-457	115mm	Individual
60118-459	100mm	Individual
60118-458	55mm	Individual
60118-474	115mm	Doble

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**