



# Riel horizontal, Trasero, Tipo H-ST, Pesado, Estándar, 20 HP

**NÚMERO DE CATÁLOGO**

**34560-520**



### Combinations of horizontal rails and side panels

|            |                                                                                     | + = can be combined, - = combination not recommended |                                                 |                                                 |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Height x W |  | -                                                    | +                                               | +                                               | Adstock Kit support |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit Beadlock                            | Adstock Kit Beadlock and Adstock Kit 10mm step  | +                   |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit 10mm step                           | Adstock Kit 10mm step and Adstock Kit 10mm step | +                   |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit 10mm step and Adstock Kit 10mm step | -                                               | -                   |
| Height x H |  | +                                                    | +                                               | +                                               | Adstock Kit support |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit Beadlock                            | Adstock Kit Beadlock and Adstock Kit 10mm step  | +                   |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit 10mm step                           | Adstock Kit 10mm step and Adstock Kit 10mm step | +                   |
|            |  | +                                                    | Adstock Kit 10mm step and Adstock Kit 10mm step | -                                               | -                   |

El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane. El aislamiento se realiza mediante una tira de aislamiento.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

### Para montaje indirecto del backplane con la tira del aislamiento

Estándar donde las demandas mecánicas son altas (H-ST)

### Montaje superior e inferior

< 28 HP no impreso

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora, con marcas HP

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 20HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 106.68mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Pesado, ST

Compatible con: Subpistas; Casos

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE