


Carril Trasero Horizontal, Tipo AB para E/S Trasera, con muesca, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34579-040



Combinations of horizontal rails and side panels

	Horizontal rail	Horizontal rail with notch	Horizontal rail with notch and side panel	Horizontal rail with notch and side panel with notch
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail with notch	+	+	+	+
Horizontal rail with notch and side panel	+	+	+	+
Horizontal rail with notch and side panel with notch	+	+	+	+

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

Riel horizontal de extrusión de aluminio del tipo AB (AB = soporte), para guías de tarjetas E/S traseras, con superficie anodizada y superficie de contacto conductora. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR y EuropacPRO/-robusto).

CARACTERÍSTICAS

Para CompactPCI en el área de la parte trasera I/O

Para una expansión de 2 x 3 U, se requieren 2 rieles horizontales de tipo AB

Extrusión de aluminio, superficie anodizada, superficie de contacto conductora, sin marcas HP

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 431.8mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Tipo AB

Compatible con: Subpistas

Net Weight: 0.073kg

Tipo de carril: Con muesca

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE