

Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción



Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para tarjetas MINI-ITX, basada en la innovadora y flexible plataforma interescala nVent SCHROFF.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal

Recorte para el panel de E/S Mini ITX, conector de alimentación (Phoenix Contact, 0710028) e interruptor de alimentación (Schurter, MCS 18 Front)

Protección EMC integrada

Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible

La construcción rígida requiere solo cuatro tornillos

Fijación de tacos de montaje a bordo

Color RAL 7016

ESPECIFICACIONES

Altura:	94mm
Fondo:	189mm
Material:	Aluminio
Tipo:	Escritorio
Familia de productos:	Interscala

Grado de protección: IP30
Código de color: RAL 7016
Tipo de producto: Caso de factor de forma pequeño

Table 1/1						
Número de catálogo	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Refrigeración	Color	Acabado	Anchura
14830-005	Aletas de 10 mm	1	Conducción enfriada	Gris antracita	Polvo recubierto	184mm
14830-006	Aletas de 20 mm	1	Conducción enfriada	Gris antracita	Polvo recubierto	184mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo los accesorios de Interscale enumerados son compatibles.

Casos modificados o personalizados a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE