

# Soldadura PCB cubierta lateral

Una cubierta lateral de soldadura protege el lado de soldadura de una PCB mecánicamente.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Protección mecánica del lado de la soldadura

Adecuado para 100 x 160 mm Euroboard

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de producto:</b>	Tapa
<b>Compatible con:</b>	Paneles frontales
<b>Material:</b>	Polipropileno
<b>Tipo:</b>	Soldadura Side Cover

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Temperatura	Grado de inflamabilidad
61000-007	3U	1	55°C min	UL® 94V-0
61000-177	3U	1	85°C min	UL® 94V-0
61000-012	6U	1	55°C min	UL® 94V-0

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Los materiales de la cubierta de PCB son UL-enumerados. El ensayo se realizó con espesor de material de 1,5 mm.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**