


# Estante telescópico de 19" para Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 800W 500D.

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**21130-372**



Estante Varistar, Novastar y Eurorack 19", estacionario con capacidad de carga de 70 kg, perforado para facilitar el montaje.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Recortes perforados para el montaje de bridas de cable

Capacidad de carga estática 70 kg

Incluye diapositivas telescópicas

Bloqueo con bloqueo T-bar posible

St, 1,5 mm

Perforación de cabeza de martillo para montaje con bridas de cable

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo: Estantería telescópica

Anchura: 600mm

Fondo: 600mm

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP; Novastar

Tipo de producto: Plataforma

Compatible con: Varistar CP

Gross Weight: 7.6kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporte de montaje para el montaje de la diapositiva telescópica en el marco por favor ordene por separado.

Por favor, ordene T-bar lock por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE