

VMEbus J2 Backplane



Los backplanes nVent SCHROFF VMEbus tienen una excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos y la tecnología de fabricación SMD.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la norma ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U con avión J2

La conexión o aislamiento entre el GND digital y el chasis GND se puede cambiar a través de un tornillo

Terminación pasiva

Los voltajes de alimentación se pueden proporcionar a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4) o FASTONs

Múltiples backplanes se pueden colocar lado a lado sin pérdida de espacio de ranura

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 23001-051 | Plano trasero | 21 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-046 | Plano trasero | 16 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-040 | Plano trasero | 10 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 23001-036 | Plano trasero | 6 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-035 | Plano trasero | 5 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-034 | Plano trasero | 4 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-033 | Plano trasero | 3 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |
| 23001-032 | Plano trasero | 2 | 3U | VMEbus, J2 | Izquierda de la ranura 1 | 4HP |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de conector | Tipo de conector de alimentación | Altura | Anchura | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 23001-051 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 425.3mm | 1 |
| 23001-046 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 321.3mm | 1 |
| 23001-040 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 199.2mm | 1 |
| 23001-036 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 120.5mm | 1 |
| 23001-035 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 100.2mm | 1 |
| 23001-034 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 79.8mm | 1 |
| 23001-033 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 59.7mm | 1 |
| 23001-032 | DIN 41612, C96 | Power Bugs para M4 Cable Lugs | 128.5mm | 40.4mm | 1 |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE