

Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®

Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

Salida a través de sockets UTE

Montaje horizontal o vertical

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con NFC 61-303

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Longitud: | 438.5mm |
| Material: | Aluminio; Poliamida |
| Tipo de producto: | Socket Strip |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| 60110-357 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-356 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-346 | UTE | 8 | No | 230V | | 1 |
| 60110-355 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-348 | UTE | 8 | No | 230V | | 1 |
| 60110-347 | UTE | 8 | No | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color | Fondo | Acabado |
|--------------------|--------|-------|-----------|
| 60110-357 | Rojo | 44mm | Anodizado |
| 60110-356 | Negro | 44mm | Anodizado |
| 60110-346 | Blanco | 44mm | Anodizado |
| 60110-355 | Blanco | 44mm | Anodizado |
| 60110-348 | Rojo | 44mm | Anodizado |
| 60110-347 | Negro | 44mm | Anodizado |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.