

19" Panel frontal, plástico



19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom. El clip fácil en los paneles ayuda en la gestión del flujo de aire y también proporciona simultáneamente una apariencia atractiva para el rack de red.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseño atractivo

Ajuste simple mediante el clipping en el avión de 19"

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Montaje	Apantallamiento EMC	Material	Acabado frontal	Acabado trasero
87927-991	19" Panel frontal	Me quedé	No	ABDOMINALES	Crudo	Crudo
87927-992	19" Panel frontal	Me quedé	No	ABDOMINALES	Crudo	Crudo
23130-623	19" Panel frontal	Me quedé	No	ABDOMINALES		
23130-622	19" Panel frontal	Me quedé	No	ABDOMINALES		

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete
87927-991	10
87927-992	10
23130-623	10
23130-622	10

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE