

ATCA Front Panel Kit con Spring Loading



Panel frontal AdvancedTCA para mango IEA con resorte (estilo émbolo o palanca) con pieza final fundida a presión en material Al-Profile o Stainles.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal (reforzado con diecast endpiece)

ATCA IEA mango con carga de resorte

EMC junta textil y material de fijación

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	6HP
Altura del rack:	8U
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Fondo (D)
20818-160	Acero inoxidable		1	Crudo	Crudo	1mm
20818-169	Aluminio	Pasivado	1	Crudo	Crudo	1mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Fondo (D)
20818-161	Acero inoxidable		1	Crudo	Crudo	1mm
20818-170	Aluminio	Pasivado	1	Crudo	Crudo	1mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)
20818-160	323.15mm	28.95mm
20818-169	323.15mm	28.95mm
20818-161	323.15mm	28.95mm
20818-170	323.15mm	28.95mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE