


## Chasis modular | Armarios murales, AC



Los componentes con carriles DIN se pueden montar de forma rápida y sencilla en este chasis tanto en las instalaciones del fabricante del panel como in situ.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1.2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1.5 mm y tapas de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS y ASR.

Requisitos de montaje: Para ensamblarse en gabinetes MAS y ASR.

## ESPECIFICACIONES

<b>Espesor:</b>	1.2mm
<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Material:</b>	Acero dulce
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Cantidad de módulos
AC04030R5	AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Acero dulce	33
AC10060R5	AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Acero dulce	189
AC07050R5	AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Acero dulce	110
AC05040R5	AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Acero dulce	48
AC06060R5	AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Acero dulce	108
AC08060R5	AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Acero dulce	162
AC10080R5	AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Acero dulce	266
AC06040R5	AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Acero dulce	64
AC03025R5	AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Acero dulce	16

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**