

# Tapa sólida ProLine



Las tapas sólidas se utilizan para cerrar la abertura superior en un marco de gabinete. Las tapas sólidas EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies chapadas. Las tapas sólidas tienen juntas e incluyen pernos de tierra. Los pernos se incluyen para mantener la parte superior en su lugar (pueden usarse argollas de elevación en lugar de pernos).

## CARACTERÍSTICAS

---

Las tapas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.

Las tapas sólidas tienen juntas e incluyen pernos de tierra.

Los pernos se incluyen para mantener la parte superior en su lugar (pueden usarse argollas de elevación en lugar de pernos).

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 1.52mm

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Compatible con bastidor
PT166	96750	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1600 x 600mm
PT85	96630	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 500mm
PT126SS	31869	Acero inoxidable 304	Cepillado			1200 x 600mm
PT76	96590	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	700 x 600mm
PT88SS	31839	Acero inoxidable 304	Cepillado			800 x 800mm
PT68HF2	11909	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 800mm
PT168	96760	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1600 x 800mm
PT128	96730	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1200 x 800mm
PT88	96650	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 800mm
PT46	25469	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	400 x 600mm
PT86HF2	11969	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 600mm
PT188	29841	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1800 x 800mm
PT45	25459	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	400 x 500mm
PT64	96550	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 400mm
PT128SS	31879	Acero inoxidable 304	Cepillado			1200 x 800mm
PT65	96560	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 500mm
PT78HF2	11929	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	700 x 800mm
PT86	96640	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 600mm
PT105	96670	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 500mm
PT86SS	31829	Acero inoxidable 304	Cepillado			800 x 600mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Compatible con bastidor
PT106SS	31849	Acero inoxidable 304	Cepillado			1000 x 600mm
PT84	96620	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 400mm
PT84HF2	11949	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 400mm
PT164	29838	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1600 x 400mm
PT79HF2	11939	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	700 x 900mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Compatible con bastidor
PT106	96680	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 600mm
PT108	96690	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 800mm
PT165	96740	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1600 x 500mm
PT108SS	31859	Acero inoxidable 304	Cepillado			1000 x 800mm
PT78	96600	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	700 x 800mm
PT186	25489	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1800 x 600mm
PT108HF2	12019	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 800mm
PT66	96570	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 600mm
PT89HF2	11989	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 900mm
PT64HF2	11879	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 400mm
PT124	96700	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1200 x 400mm
PT105HF2	11999	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 500mm
PT66SS	31809	Acero inoxidable 304	Cepillado			600 x 600mm
PT104	29837	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1000 x 400mm
PT125	96710	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1200 x 500mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Compatible con bastidor
PT68SS	31819	Acero inoxidable 304	Cepillado			600 x 800mm
PT79	96610	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	700 x 900mm
PT126	96720	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1200 x 600mm
PT66HF2	11899	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 600mm
PT89	96660	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 900mm
PT88HF2	11979	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	800 x 800mm
PT185	25479	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1800 x 500mm
PT68	96580	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	600 x 800mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**