


Tornillo de grub

Para fijar el inserto roscado en el riel horizontal.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo de grub

ESPECIFICACIONES

Tipo: Tornillo de grub

Tipo de producto: Tornillo

Table 1/2

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado | Material | Familia de productos |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21102-980 | 8mm | 100 | M2.5 | | Acero inoxidable | |
| 21100-276 | 8mm | 100 | M2.5 | Niquelado | Acero | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado | Material | Familia de productos |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21100-646 | 8mm | 100 | M3 | Niquelado | Acero | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

Table 2/2

| Número de catálogo | Compatible con | Par de apriete | Certificaciones |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 21102-980 | Subpistas, Casos, Chasis | 0.37N·m | |
| 21100-276 | Subpistas, Casos, Chasis | | RoHS |
| 21100-646 | Subpistas, Casos, Chasis | | RoHS |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE