

## Puerta sólida ProLine



Las puertas sólidas incluyen un sistema de barra de puerta desmontable en puertas de más de 700 mm de alto y más de 400 mm de ancho. El lado de las bisagras es reversible. Un cerrojo de bisel al ras acciona el sistema de cierre de 3 puntos. Las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos. Las bisagras ocultas (giro de 130°) permiten la fijación a la parte delantera o trasera de cada marco del gabinete. El uso de un adaptador de puerta lateral o un gabinete de entrada de cables permite que las puertas se unan a los laterales del marco del gabinete.

### CARACTERÍSTICAS

---

Las puertas del EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Hay portadocumentos, topes para puerta, kits de conexión a tierra y bisagras de 180° disponibles.

Las bisagras cuentan con pasadores retenedores de deslizamiento fácil.

La junta de la puerta es de espuma de poliuretano in situ para proporcionar un sello resistente y sin uniones.

Se suministran dos pernos de tierra. Se incluyen los herrajes de montaje.

## ESPECIFICACIONES

**Color:** Gris claro

**Código de color:** RAL 7035

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Espesor | Dimensiones  | Compatible con bastidor | Tipo de puerta |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
| PDS206HF2          | 13579              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 592mm | 2000 x 600mm            | EMC            |
| PDS76R             | 94840              | Acero dulce | 1.52mm  | 639 x 592mm  | 700 x 600mm             | Acero          |
| PDS165             | 35019              | Acero dulce | 1.52mm  | 1539 x 492mm | 1600 x 500mm            | Acero          |
| PDS146HF2          | 13489              | Acero dulce | 1.52mm  | 1339 x 592mm | 1400 x 600mm            | EMC            |
| PDS204             | 25429              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 392mm | 2000 x 400mm            | Acero          |
| PDS186HF2          | 13539              | Acero dulce | 1.52mm  | 1739 x 592mm | 1800 x 600mm            | EMC            |
| PDS207HF2          | 13589              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 692mm | 2000 x 700mm            | EMC            |
| PDS166             | 94880              | Acero dulce | 1.52mm  | 1539 x 592mm | 1600 x 600mm            | Acero          |
| PDS146             | 94860              | Acero dulce | 1.52mm  | 1339 x 592mm | 1400 x 600mm            | Acero          |
| PDS186             | 94910              | Acero dulce | 1.52mm  | 1739 x 592mm | 1800 x 600mm            | Acero          |
| PDS227HF2          | 13629              | Acero dulce | 1.52mm  | 2139 x 692mm | 2200 x 700mm            | EMC            |
| PDS205             | 35039              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 492mm | 2000 x 500mm            | Acero          |
| PDS207             | 94960              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 692mm | 2000 x 700mm            | Acero          |
| PDS225             | 35049              | Acero dulce | 1.52mm  | 2139 x 492mm | 2200 x 500mm            | Acero          |
| PDS185             | 35029              | Acero dulce | 1.52mm  | 1739 x 492mm | 1800 x 500mm            | Acero          |
| PDS227             | 95000              | Acero dulce | 1.52mm  | 2139 x 692mm | 2200 x 700mm            | Acero          |
| PDS206             | 94950              | Acero dulce | 1.52mm  | 1939 x 592mm | 2000 x 600mm            | Acero          |
| PDS184             | 29824              | Acero dulce | 1.52mm  | 1739 x 392mm | 1800 x 400mm            | Acero          |
| PDS226             | 94990              | Acero dulce | 1.52mm  | 2139 x 592mm | 2200 x 600mm            | Acero          |
| PDS126             | 29822              | Acero dulce | 1.52mm  | 1139 x 592mm | 1200 x 600mm            | Acero          |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Espesor | Dimensiones  | Compatible con bastidor | Tipo de puerta |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
| PDS188HF2          | 13559              | Acero dulce | 1.9mm   | 1739 x 792mm | 1800 x 800mm            | EMC            |
| PDS128             | 29823              | Acero dulce | 1.9mm   | 1139 x 792mm | 1200 x 800mm            | Acero          |
| PDS2010            | 94980              | Acero dulce | 1.9mm   | 1939 x 992mm | 2000 x 1000mm           | Acero          |
| PDS148HF2          | 13499              | Acero dulce | 1.9mm   | 1339 x 792mm | 1400 x 800mm            | EMC            |
| PDS208             | 94970              | Acero dulce | 1.9mm   | 1939 x 792mm | 2000 x 800mm            | Acero          |
| PDS148             | 94870              | Acero dulce | 1.9mm   | 1339 x 792mm | 1400 x 800mm            | Acero          |
| PDS208HF2          | 13599              | Acero dulce | 1.9mm   | 1939 x 792mm | 2000 x 800mm            | EMC            |
| PDS228             | 95010              | Acero dulce | 1.9mm   | 2139 x 792mm | 2200 x 800mm            | Acero          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Espesor | Dimensiones  | Compatible con bastidor | Tipo de puerta |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
| PDS2010HF2         | 13609              | Acero dulce | 1.9mm   | 1939 x 992mm | 2000 x 1000mm           | EMC            |
| PDS1810HF2         | 13569              | Acero dulce | 1.9mm   | 1739 x 992mm | 1800 x 1000mm           | EMC            |
| PDS188             | 94930              | Acero dulce | 1.9mm   | 1739 x 792mm | 1800 x 800mm            | Acero          |
| PDS78R             | 94850              | Acero dulce | 1.9mm   | 639 x 792mm  | 700 x 800mm             | Acero          |
| PDS1810            | 94940              | Acero dulce | 1.9mm   | 1739 x 992mm | 1800 x 1000mm           | Acero          |
| PDS2210            | 95020              | Acero dulce | 1.9mm   | 2139 x 992mm | 2200 x 1000mm           | Acero          |
| PDS78RHF2          | 13479              | Acero dulce | 1.9mm   | 639 x 792mm  | 700 x 800mm             | EMC            |
| PDS168             | 94900              | Acero dulce | 1.9mm   | 1539 x 792mm | 1600 x 800mm            | Acero          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**