


Base de montaje CT



CTM8001

La base de montaje CT contempla la diferencia de preferencia entre las conexiones de línea y carga dentro de un gabinete CT. Las bases están disponibles en tres variantes de estilos de conexión de conductores para adaptarse a su aplicación: Montantes de 1/2 pulg. sobre centros de 1-3/4 pulg., un modelo con zapatas terminales y un modelo con zapatas terminales en un lado y montantes en el otro. Los orificios de la base de montaje preperforados se alinean con los montantes en un gabinete CT.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 414; Archivo E240312

CARACTERÍSTICAS

Separación para transformador de corriente Tipo barra que cumple con ANSI 12.11.

Disposiciones del conductor: zapatas terminales o pernos de 1/2 pulgada, en centros de 1-3/4 pulgadas con tuerca, resorte y arandela plana

Barra neutra con tornillo de roscar de 10-32

La base formada galvanizada calibre 12 tiene una plataforma de montaje/terminación aislada eléctricamente.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Espesor | Tipo de conexión | Clasificación de capacidad de interrupción en amperios (AIC) |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CTMB8001 | 14436 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto | | Tachuelas | 50000A |
| CTMB4001LS | 15641 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto | 2.05mm | Los asas, Tachuelas | 50000A |
| CTMB4001L | 15638 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto | 2.05mm | Los asas | 50000A |
| CTMB8003 | 14437 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto | 2.05mm | Tachuelas | 50000A |
| CTMB8003L | 14441 | Acero dulce | Galvanizado, Polvo recubierto | 2.05mm | Los asas | 50000A |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE