


Mordaza de cable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para objetos metálicos planos como vigas en I, hierros angulares y hierros en U

Puede usarse como una mordaza para conductor paralelo

La tensión de perno positiva tira firmemente del miembro de acero

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.); Secundaria

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado | Espesor del reborde (FT) | Fondo (D) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| LPA858 | Aluminio | | 12.7 mm Max | 42.16mm | 22.6 mm | 0.05 kg |
| LPC858L | Latón | Estañado | 12.7 mm Max | 42.16mm | 22.6 mm | 0.11 kg |
| LPC858 | Latón | | 12.7 mm Max | 42.16mm | 22.6 mm | 0.11 kg |

Table 2/2


| Número de catálogo | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|
| | |

| | |
|---------|--|
| LPA858 | |
| LPC858L | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC858 | |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El grosor de la brida tendrá un impacto en la capacidad máxima de sujeción del cable.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE