



Pica de puesta a tierra de cobre macizo, con punta



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Pica de puesta a tierra seccional de cobre macizo, hechas de cobre desnudo, estirado duro y alta conductividad

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tracción: 290 MPa Min

Material: Cobre

Table 1/1


| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad | Certificaciones |
|--------------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|
| LPC700 | 1/2" | 12.7 mm | 2.44mm | 2.76 kg | UL |
| LPC702 | 1/2" | 12.7 mm | 3.05mm | 3.44 kg | UL, cUL |
| LPC706 | 5/8" | 15.9 mm | 3.05mm | 5.35 kg | UL, cUL |
| LPC704 | 5/8" | 15.9 mm | 2.44mm | 4.29 kg | UL |

| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad | Certificaciones |
|--------------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|
| LPC711 | 3/4" | 19.1 mm | 3.05mm | 7.7 kg | cUL, UL |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Debido a la suavidad inherente del material de cobre, se debe prestar consideración especial cuando se inserta este producto dentro del suelo.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte