

# Socket Strip, UTE



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas UTE.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

De acuerdo con NFC 61-303

Tira de socket con sockets UTE

Altura de montaje 1 U

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m, con conector SCHUKO/UTE

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Aluminio; Poliamida

**Color:** Gris

**Tipo de producto:** Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|

|           |     |    |    |      |                                                          |   |
|-----------|-----|----|----|------|----------------------------------------------------------|---|
| 60110-226 | UTE | 12 | Sí | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-222 | UTE | 12 | No | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-221 | UTE | 9  | No | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-267 | UTE | 6  | No | 230V | Protección transitoria, Filtro de supresión de red       | 1 |
| 60110-223 | UTE | 15 | No | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-224 | UTE | 19 | No | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-225 | UTE | 8  | Sí | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-231 | UTE | 6  | No | 230V | Protección actual de falla, Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-227 | UTE | 8  | No | 230V | Protección transitoria                                   | 1 |
| 60110-228 | UTE | 6  | No | 230V | Protección de sobrecorriente                             | 1 |
| 60110-220 | UTE | 4  | No | 230V |                                                          | 1 |
| 60110-230 | UTE | 6  | No | 230V | Protección actual de falla                               | 1 |
| 60110-229 | UTE | 7  | No | 230V | Filtro de supresión de red                               | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-226          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-222          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-221          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-267          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-223          | 44mm  | Anodizado | 1202mm   |
| 60110-224          | 44mm  | Anodizado | 1753mm   |
| 60110-225          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-231          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-227          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-228          | 75mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-220          | 44mm  | Anodizado | 210mm    |
| 60110-230          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-229          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE