

Tapa de Salida de Cables de Plástico | Armarios murales, EHTC



| Cable/Tube diameter (mm) | EHTC2125G | EHTC213G | EHTC2135G | EHTC2150G |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 5-7 | 4 | | | |
| 6-10 | | | 4 | |
| 6-14 | | 3 | | |
| 7-12 | | | 12 | |
| 7-15 | | | | 49 |
| 8-14 / 7-10 | 16 | | | |
| 10-14 | | | 16 | |
| 12-18 | | | 2 | |
| 14-20 / 5-10 | 4 | | | |
| 15-25 | | | | 1 |
| 17-32 | | | 1 | |
| 20-26 / 12-15 | 1 | | | |
| 24-54 | | 2 | | |
| 30-59 | | 1 | | |

La tapa para cables de plástico FL21 es una solución de gestión de cables flexible que debe instalarse directamente en el armario después de mecanizarlo o mediante una tapa para cables adaptadora y herramientas convencionales, lo cual reduce los costes de mano de obra.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tapa salida de cables adecuada para el paso tanto de cables como de diferentes tipos de tubos. Para ser montada directamente en la tapa adaptadora AFA. Por favor consulte la sección de gestión de cables.

Material: Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de halógenos y resistente a los rayos UV.

Protección: Cumple con IP 65.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Espesor: | 3mm |
| Color: | Gris claro |
| Material: | Acero dulce |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tipo de tapa pasacables | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------|----------------------|
| EHTC2125G | EHTC2125G | 25mm | 216mm | 84mm | FL21 | Acero dulce |
| EHTC2150G | EHTC2150G | 25mm | 216mm | 84mm | FL21 | Acero dulce |
| EHTC213G | EHTC213G | 25mm | 216mm | 84mm | FL21 | Acero dulce |
| EHTC2135G | EHTC2135G | 41mm | 214mm | 82mm | FL21 | Acero dulce |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE