


# Kit de tuerca jaula

## Data Solutions



Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados. Las tuercas de jaula son fáciles de usar en materiales demasiado delgados o suaves para ser roscados.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de piezas que requieren un tamaño de rosca de M4 o M5

Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Nuez

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Acabado | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos | Tipo | Compatible con |
|--------------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------|------|----------------|
|--------------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------|------|----------------|

|           |               |     |    |                                                                                                       |                                     |                                                                             |
|-----------|---------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21120-129 | Zinc plateado | 10  | M5 |                                                                                                       | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-127 | Zinc plateado | 10  | M4 |                                                                                                       | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-131 | Zinc plateado | 10  | M6 | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-003 | Zinc plateado | 50  | M6 | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-215 | Zinc plateado | 50  | M5 |                                                                                                       | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-001 | Zinc plateado | 50  | M4 |                                                                                                       | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-216 | Zinc plateado | 100 | M5 |                                                                                                       | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |

|           |               |     |    |                                                                                                       |                                     |                                                                             |
|-----------|---------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21100-004 | Zinc plateado | 100 | M6 | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-128 | Zinc plateado | 100 | M4 |                                                                                                       | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-132 | Zinc plateado | 100 | M6 | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-130 | Zinc plateado | 100 | M5 |                                                                                                       | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-002 | Zinc plateado | 100 | M4 |                                                                                                       | Tuerca de jaula                     | Paneles<br>frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**