We connect and protect

# Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**A4AXFNPG**

Los ventiladores de enfriamiento compactos son ideales para aplicaciones en las que el espacio del gabinete es limitado y se requiere una refrigeración silenciosa y confiable. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente certificado UL

### CARACTERÍSTICAS

- La temperatura máxima de funcionamiento es de 158 °F (70 °C).
- El ventilador de 4 pulgadas está térmicamente protegido y utiliza rodamientos de bolas con lubricación permanente
- Los ventiladores de 6 y 10 pulgadas tienen una construcción con rodamientos de bolas y motores de condensador dividido.
- Los motores con condensador dividido tienen protección térmica para evitar fallas prematuras
- Impulsores dinámicamente equilibrados moldeados a partir de material de policarbonato
- Se proporciona un protector dactilar (hay protectores dactilares adicionales disponibles)
- Se suministra todo el hardware de montaje.
- Los ventiladores 240 y 560 CFM tienen construcción de rodamientos de bolas y motores de capacitores divididos.
- Los ventiladores tienen terminales con extremos pelados de 1/2 pulgadas (12 mm) o cable de 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado para conexiones de alimentación.
- El soporte del ventilador y protectores dactilares adicionales deben comprarse por separado.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Número de artículo: 50429
- Flujo de aire: 170m³/h

Tensión nominal: 115V

Altura: 117mm

Anchura: 117mm

Fondo: 44mm

Corriente máxima: 0.26A

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.