

# Rack sísmico de marco abierto y 4 postes

## Data Solutions



Los racks de marco abierto de 4 postes sísmicos combinan la seguridad de montaje de un gabinete con la accesibilidad de un rack. Estos racks de profundidad ajustable que se utilizan en aplicaciones de centro de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones sometidas a vibraciones o actividad sísmica, admiten equipos de red más profundos y pesados, y se pueden combinar con estantes estándar de 2 postes u otros racks de 4 postes para ampliar los sistemas existentes.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874, Carga nominal de 1134 kg (2500 lb)

cUL C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874

kg) de equipo instalado.

kg) of equipment installed

EIA 310-D

OSHPD Pre-Approval OPM-0199-13

NEBS is a trademark of Telcordia

NEBS is a trademark of Telcordia

### CARACTERÍSTICAS

El rack está completamente soldado para una máxima rigidez.

Orificios cuadrados espaciados conforme a EIA universal de 5/8-5/8-1 /2 pulg. alojan equipo y accesorios de rack de 19 pulg.

Ángulo de rack trasero ajustable de 0 a 39.09 pulg. (0 a 993 mm).

La altura nominal es de 7 pies (2.1 m).

Puede acoplarse con racks de marco abierto de 2 y de 4 postes.

Parte superior de cascada frontal integral.

Orificios prebarrenados en la parte superior para facilitar la instalación de la trayectoria.

Recortes superior e inferior para entrada de cables.

Disposición de tierra con símbolo de tierra.

Complemento completo de componentes que hacen juego para la gestión de equipo y cableado.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
E4SDR19FM45 U	14243	2185mm	679mm	1013mm	Acero dulce	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de color	Espesor	Unidades de rack
E4SDR19FM45U	14243	Jet Black	RAL 9005	3.4mm	45U

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**