

# Serie 311 Corto, Insertor/Extractor de Autocompensación

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### HS311-TC



La serie HS311 fue diseñada de acuerdo con VITA 100 para proporcionar una ventaja mecánica de hasta 6:1, para la inserción y extracción de placas de circuito impreso con contactos de conector de alta densidad. El resorte integrado proporciona una presión positiva sobre los conectores durante el accionamiento Card-Lok y una autocompensación constante para las tolerancias de la placa. El HS311-TC es ideal para el mantenimiento de segundo nivel; se puede operar con una mano enguantada y no se requieren herramientas especializadas.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CARACTERÍSTICAS

Diseñado de acuerdo con VITA 100

Mantiene la presión positiva sobre los conectores

Cumple con el mantenimiento de segundo nivel; se puede operar con una mano enguantada, no se requieren herramientas especializadas

Proporciona auto-compensación para las tolerancias de la junta

Mecanismo de cierre integrado

Serigrafía personalizada disponible.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Insertor de PCB/Extractor

Material: Aleación de aluminio 6061-T6

Acabado: Negro duro anodizado

Característica de diseño: Tolerancia compensadora

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

From time to time, nVent may modify its product specifications to be in conformity with applicable industry, military or other relevant standards. Unless otherwise mutually agreed in writing, cancelled or superseded military specifications may be certified to the latest or superseding specifications. Products manufactured in conformity with such specifications will be deemed fully compliant whether or not you have been notified of such modifications, even if different from the original specification or those referenced by the customer.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**