

Estuche de escritorio Interscale, no perforado

Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada.
Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 30

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados a petición

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio; Acero
Tipo:	Escritorio
Familia de productos:	Interscala
Grado de protección:	IP30
Código de color:	RAL 7016
Tipo de producto:	Caso de factor de forma pequeño

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Cantidad del paquete	Anchura	Fondo	Refrigeración	Color
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	No perforado	Gris antracita
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado
14820-133	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-297	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-255	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-295	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-154	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-375	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-254	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-155	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-395	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-134	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-195	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-175	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-275	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-397	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-197	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE