


# PropacPRO Front Hood



La parte inferior de la capucha delantera con bisagras se puede ensamblar en un caso PropacPRO. Protege el PCB de operaciones accidentales. Se puede instalar una cerradura reacondicionable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Montaje de bisagras en la parte superior o inferior

Cerradura (máx. 2) reacondicionable

De vidrio acrílico, con bisagras, extraíbles

La cubierta lateral (artículo 5) también sirve como blindaje EMC vertical de los paneles laterales

## ESPECIFICACIONES

<b>Altura del rack:</b>	3U
<b>Compatible con:</b>	Casos
<b>Tipo de producto:</b>	Placa de tapa
<b>Tipo:</b>	Front Hood
<b>Familia de productos:</b>	PropacPRO
<b>Material:</b>	Termoplástico

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo
24576-081	42HP	1	

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se puede combinar con elementos de diseño.

Otras alturas disponibles bajo petición.

Antes del montaje de los pies de la capucha debe fijarse al caso; por favor ordene por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**