

# 19" Panel frontal, plástico



19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom. El clip fácil en los paneles ayuda en la gestión del flujo de aire y también proporciona simultáneamente una apariencia atractiva para el rack de red.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Diseño atractivo

Ajuste simple mediante el clipping en el avión de 19"

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo              | Montaje  | Apantallamiento EMC | Material    | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 87927-991          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES | Crudo           | Crudo           |
| 87927-992          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES | Crudo           | Crudo           |
| 23130-623          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES |                 |                 |
| 23130-622          | 19" Panel frontal | Me quedé | No                  | ABDOMINALES |                 |                 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Código de color | Altura del rack | Altura  | Ancho del rack | Anchura | Fondo |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------|
| 87927-991          | RAL 7035        | 1U              | 43.71mm | 95HP           | 482mm   | 12mm  |
| 87927-992          | RAL 7035        | 2U              | 88.17mm | 95HP           | 482mm   | 12mm  |
| 23130-623          | RAL 7035        | 6U              | 266.6mm | 95HP           | 483mm   | 2mm   |
| 23130-622          | RAL 9005        | 6U              | 266.6mm | 95HP           | 483mm   | 2mm   |

Table 3/3

| Número de catálogo | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------------|
| 87927-991          | 10                   |
| 87927-992          | 10                   |
| 23130-623          | 10                   |
| 23130-622          | 10                   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**