

Écrou de profil à montage rapide



FONCTIONS

Permet la fixation universelle rapide des tiges filetées et du matériel sur les profils de montage standard

Écrou pré-assemblé prêt à l'emploi

Le ressort solidarise l'ensemble jusqu'au serrage de la boulonnerie

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	A	B	C	Couple de serrage (TQ)
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)
QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 1,5 mm. La charge statique 2 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 2,0 mm. La charge statique 3 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 2,5 mm.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

