We connect and protect

Outdoor modulaire 24 U 1330H 700L 900P

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10149-596

Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

FONCTIONS

- Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi
- IP 55 ou NEMA 12~
- Double paroi
- Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"
- Accès à l'armoire par l'avant ; accès à tous les côtés possible sur demande
- Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles
- Capot supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'un climatiseur
- Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Type de produit: Baie extérieure
- Famille de produits: Modulaire
- Hauteur du rack: 24U
- Hauteur: 1330mm
- Largeur: 700mm
- Profondeur: 900mm
- Type de paroi: Double paroi

Type de porte: Brut; Une seule porte
Résistance à l’effraction: Optionnel
Refroidissement: Passif
Blindage électromagnétique: Optionnel
Compartiment batterie: Optionnel
Finition: Revêtement poudré
Matériau du bâti: Aluminium
Matériau: Aluminium; Acier
Configuration du montage: Optionnel
Quantité par colis: 1
Hauteur du socle: 100mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

qW = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.