

Kit de rayons de chute courbés pour chemin de câbles

Data Solutions



Le kit de rayon de chute courbés pour chemin de câbles se monte sur les traverses du chemin de câbles pour fournir un rayon de courbure lors de la chute de câble. Le kit comprend des rouleaux de câble pour séparer le câble et tout le matériel de montage requis.

FONCTIONS

Le kit de rayon courbés pour chemin de câbles se monte sur les traverses du chemin de câbles pour fournir un rayon de courbure lors de la chute de câble

Le kit comprend des rouleaux de câble pour séparer le câble et tout le matériel de montage requis

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
LRD6W	30003	Aluminium	Revêtement poudré	Blanc		3mm
LRD6BLK	10092	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3mm
LRD18BLK	10098	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3mm
LRD12W	29943	Aluminium	Revêtement poudré	Blanc		3mm
LRD18G	10097	Aluminium	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	3mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
LRD12G	10094	Aluminium	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	3mm
LRD24W	29945	Aluminium	Revêtement poudré	Blanc		3mm
LRD18W	29944	Aluminium	Revêtement poudré	Blanc		3mm
LRD15W	29994	Aluminium	Revêtement poudré	Blanc		3mm
LRD6G	10091	Aluminium	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	3mm
LRD12BLK	10095	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3mm
LRD24BLK	17341	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3mm
LRD15BLK	29993	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur du chemin de câbles
LRD6W	30003	152mm
LRD6BLK	10092	152mm
LRD18BLK	10098	457mm
LRD12W	29943	305mm
LRD18G	10097	457mm
LRD12G	10094	305mm
LRD24W	29945	610mm
LRD18W	29944	457mm
LRD15W	29994	381mm
LRD6G	10091	152mm
LRD12BLK	10095	305mm
LRD24BLK	17341	610mm
LRD15BLK	29993	381mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utiliser avec un porte-échelle en acier plaqué

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE