


Potentiomètre Cermet, 100 kOhm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

69004-155



Un potentiomètre est un composant de résistance électrique dont les valeurs de résistance peuvent être modifiées mécaniquement (en tournant ou en déplaçant).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Forme courte pour niveau de montage 1

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Potentiomètre

Résistance: 100000Ω

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Dimensions of connecting pins: 0,45 × 0,45 mm.

Perçage Ø8 mm requis sur la face avant.

En cas de charnières à gauche : les broches 1 et 2 sont faiblement ohmiques.

En cas de charnières à droite : les broches 2 et 3 sont faiblement ohmiques.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE