

Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type 12 72x36x46 gris clair, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

D723646SDA



Idéale lorsqu'un accès avant ou avant et arrière est nécessaire. Ces armoires sont de conception monobloc robuste avec des cornières de rack de 19 pouces pour supporter les équipements. Ces armoires sont idéales pour loger et protéger des équipements de mise en réseau et de communication contre la poussière, les liquides et les événements sismiques. Les modèles de largeur 36 pouces comprennent une gestion de câbles verticale et intégrale, prenant en charge les câbles réseau cuivre et fibre optique.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 4
E.I.A. RS310-D
CSA, File No. 42186, Type 4
IEC 60529, IP55
OSPHD Pre Approved OPM -0248-13
NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed
Meets California Building Code (CBC) requirements

FONCTIONS

Structure en acier inoxydable renforcé protégeant les équipements de mise en réseau/communication contre la poussière, les liquides et l'activité sismique

Six plaques de montage inférieur antisismiques en acier plaqué peint pour ancrages de diamètre 5/8 po

Anneaux de levage installés pour faciliter la manipulation

Les cornières de rack inclus offrent une infinité de réglages de l'avant vers l'arrière, avec plusieurs configurations des équipements réseau/communication

Les modèles de 36 pouces comprennent des tiges RU intégrées, verticales et alignées pour soutenir les câbles de réseau en cuivre et en fibre optique

Modèles de climatiseur disponibles pour la gestion de la chaleur

Les porte-documents sont inclus dans la gestion/l'organisation des informations sur l'équipement

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 35447

Hauteur: 1834mm

Largeur: 918mm

Profondeur: 1173mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 2.66mm

Unités de rack: 35U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE