

# Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type 12 90x24x36 gris clair, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### D902436SDA

Idéale lorsqu'un accès avant ou avant et arrière est nécessaire. Ces armoires sont de conception monobloc robuste avec des cornières de rack de 19 pouces pour supporter les équipements. Ces armoires sont idéales pour loger et protéger des équipements de mise en réseau et de communication contre la poussière, les liquides et les événements sismiques. Les modèles de largeur 36 pouces comprennent une gestion de câbles verticale et intégrale, prenant en charge les câbles réseau cuivre et fibre optique.



### NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4; Référence E61997  
 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4; File No. E61997  
 NEMA/EEMAC type 4  
 E.I.A. RS310-D  
 CSA, File No. 42186, Type 4  
 IEC 60529, IP55  
 OSPHD Pre Approved OPM -0248-13  
 NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed  
 Meets California Building Code (CBC) requirements

### FONCTIONS

Structure en acier inoxydable renforcé protégeant les équipements de mise en réseau/communication contre la poussière, les liquides et l'activité sismique

Six plaques de montage inférieur antisismiques en acier plaqué peint pour ancrages de diamètre 5/8 po

Anneaux de levage installés pour faciliter la manipulation

Les cornières de rack inclus offrent une infinité de réglages de l'avant vers l'arrière, avec plusieurs configurations des équipements réseau/communication

Les modèles de 36 pouces comprennent des tiges RU intégrées, verticales et alignées pour soutenir les câbles de réseau en cuivre et en fibre optique

Modèles de climatiseur disponibles pour la gestion de la chaleur

Les porte-documents sont inclus dans la gestion/l'organisation des informations sur l'équipement

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 30534

Hauteur: 2293mm

Largeur: 613mm

Profondeur: 918mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 2.66mm

Unités de rack: 42U

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE