


Défecteurs supérieurs de rack, 10,90x23,60x22.50, Noir, Polycarbonate ABS

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

UACTB6A



Les déflecteurs supérieurs de rack sont adaptés à la plupart des armoires de largeur standard équipées de couvercles supérieurs en acier massif, perforé ou semi-solide. Les déflecteurs ne sont pas adaptés aux armoires avec de cadre en aluminium ou les racks à cadre ouvert.

FONCTIONS

Augmente la quantité de lumière naturelle dans l'allée

Les déflecteurs supérieurs de rack nécessitent une profondeur libre d'au moins 1 pouce (25 mm) sur tout le bord avant de l'armoire pour un montage sécuritaire.

De plus, les deux fixations sur chaque déflecteur nécessitent une espace libre de 1,50 x 5,50 pouces (38 x 140 mm) sur le dessus de l'armoire

Ces supports de montage permettent un haut degré de flexibilité sur le dessus de l'armoire pour contourner d'éventuels obstacles

Empêche l'air chaud de circuler au-dessus des racks

Se fixe magnétiquement sur la partie supérieure du rack

Déflecteur angulaire conçu pour une application en allée froide

Déflecteur vertical conçu pour une application en allée chaude

Structure reconfigurable permettant une configuration angulaire ou verticale

Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d'accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire

Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l'allée

Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide

Les déflecteurs de rétention Express supérieurs incluent les configurations d'allées chaudes et froides

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 38607

Hauteur: 277mm

Largeur: 599mm

Profondeur: 572mm

Matériau: PVC

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des dimensions personnalisées sont disponibles

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE