

# Panneau 19 po, à charnières, montage mural

## Data Solutions



Le panneau à charnière de 19 pouces offre une solution pour les équipements de réseaux de petit volume, les panneaux de raccordement et de connexion lorsqu'il y a peu d'espace au sol. La simplicité d'accès facilite l'installation des composants et les futures expansions sans déranger l'équipement ou le câblage existant. Montage sur charnières à gauche ou à droite.

### NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

EIA 310-D

### FONCTIONS

Conception ouverte pour une circulation de l'air optimale

Larges orifices de sortie de câble sur la surface arrière

Les fentes de montage en trou de serrure sur les centres 16 po peuvent accueillir des fixations jusqu'à 3/8 po (non fournies)

Les charnières à usage intensif sont soudées au cadre

Charnière fournie pour chaque espacement entre deux unités de rack

Le modèle à une unité de rack a une demi charnière

Permet d'accéder à l'arrière de l'équipement

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
E19HPM1U	11001	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm
E19HPM2U	11002	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm
E19HPM4U	11003	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
E19HPM8U	11005	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm
E19HPM6U	11004	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack	Capacité de charge
E19HPM1U	11001	1U	11.3kg
E19HPM2U	11002	2U	22.7kg
E19HPM4U	11003	4U	45.4kg
E19HPM8U	11005	8U	90.7kg
E19HPM6U	11004	6U	68kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**