


Dispositif de verrouillage électrique avec blocage de sécurité

Fournit un verrouillage de sécurité interne positif sur les armoires électriques lorsque l'équipement est sous tension. Les numéros de référence AE K115, AE K230 et AE K460 sont utilisés avec les mécanismes de verrouillage de porte standard HOFFMAN. Lorsqu'ils sont sous tension, ces verrouillages bloquent la rotation de la poignée de la porte. Le dispositif de verrouillage est compatible avec des poignées installées dans le sens horaire ou anti-horaire dans les armoires suivantes : 1. Toutes les armoires à deux portes de type 4 et 12, 2. Tous types d'armoires 4X avec loquet 3 points, 3. Les armoires autoportantes de type 12, 4. Toutes les armoires porte simple de type 12 avec kits de verrou installés, 4. Boîtiers de jonction de plus grandes dimensions, 5. Les armoires de type 1 et les grandes armoires de type 1. Les dispositifs de verrouillage mentionnés ci-dessus s'adaptent également à la plupart des armoires et boîtiers personnalisés HOFFMAN dotés de portes ou de couvercles à charnière similaires aux portes ou couvercles des armoires précédentes.

Les verrouillages s'adapteront également à la plupart des armoires personnalisées HOFFMAN avec des mécanismes de verrou de porte similaires aux mécanismes utilisés sur les armoires précédentes. Les dispositifs de verrouillage électrique non-NDH ne s'adapteront pas aux boîtiers Concept ou aux armoires Bulletin A25 et A26. Les dispositifs de verrouillage ne sont pas conçus pour être utilisés à la place du verrou de porte ou de couvercle standard. Les numéros de référence AE K115NDH, AE K230NDH et AE K460NDH sont conçus pour être utilisés sur certaines armoires et boîtiers HOFFMAN qui disposent uniquement d'un verrouillage extérieur. Lorsqu'ils sont sous tension, ces verrouillages empêcheront l'ouverture de la porte de l'armoire. Ils se posent sur la porte ou le couvercle des armoires suivantes : 1. Armoires à une porte de type 4 et 4X, 2. Armoires à deux portes de type 4 et 4X, 3. Armoires à une porte de type 12, 4. Boîtiers de jonction de plus grandes dimensions, 5. Armoires type 1 et grandes armoires type 1



NORMES INDUSTRIELLES

Composant reconnu UL

Certification CSA

FONCTIONS

Les solénoïdes sont conçus pour un service continu et résisteront à un usage industriel intensif.

Inclus : un ensemble solénoïde, un support de montage et des instructions d'installation sur site

Les poignées de porte et les mécanismes de verrouillage ne sont pas inclus

Installation : Le verrouillage est installé sur le support fixé à la barre à l'intérieur de la porte de l'armoire.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	A à 240 V/60 Hz - Courant d'appel normal	A à 480 V/60 Hz - Courant d'appel normal	A à 220 V/50 Hz - Courant d'appel normal
PEK460NDH	23009	Acier doux	Plaqué		0.025 / 0.16A	
PEK230NDH	22999	Acier doux	Plaqué	0.050 / 0.32A		0.060 / 0.35A
PEK115NDH	22989	Acier doux	Plaqué			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces dispositifs de verrouillage électrique s'adapteront aux armoires suivantes, mais des modifications sont nécessaires. Consultez l'usine pour plus d'informations. 1. Armoires à deux portes de type 12 pour les sectionneurs montés sur bride, 2. Armoires autoportantes et ultra résistantes de type 12 pour les sectionneurs montés sur bride, 3. Armoires modulaires de type 12 pour les sectionneurs montés sur bride, 4. Armoires multi-portes, type 12

Les dispositifs de verrouillage s'adaptent également à la plupart des armoires et boîtiers personnalisés HOFFMAN dotés de portes ou de couvercles à charnière similaires aux portes ou couvercles des armoires précédentes.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE