

## Manchons (type 'traversée')



Les manchons sont utilisés entre les sections du chemin de câbles ou raccords adjacents pour ajuster la longueur du chemin de câbles. Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles.

### **NORMES INDUSTRIELLES**

---

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

### **FONCTIONS**

---

Les manchons sont utilisés entre les sections du chemin de câbles ou raccords adjacents pour ajuster la longueur du chemin de câbles

Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles

## SPÉCIFICATIONS

<b>Code couleur:</b>	ANSI 61
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Matériau:</b>	Acier doux
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
F44WN1	14850	Manchon	102mm	102mm	25mm	1.9mm
F22WN1	14810	Manchon	64mm	64mm	25mm	1.9mm
F88WN1	14930	Manchon	203mm	203mm	25mm	1.9mm
F66WN1	14890	Manchon	152mm	152mm	25mm	1.9mm
F88WN6	14960	Manchon	203mm	203mm	152mm	1.9mm
F22WN2	14820	Manchon	64mm	64mm	51mm	1.9mm
F22WN3	14830	Manchon	64mm	64mm	76mm	1.9mm
F22WN6	14840	Manchon	64mm	64mm	152mm	1.9mm
F44WN2	14860	Manchon	102mm	102mm	51mm	1.9mm
F44WN3	14870	Manchon	102mm	102mm	76mm	1.9mm
F44WN6	14880	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.9mm
F66WN2	14900	Manchon	152mm	152mm	51mm	1.9mm
F66WN3	14910	Manchon	152mm	152mm	76mm	1.9mm
F66WN6	14920	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.9mm
F88WN2	14940	Manchon	203mm	203mm	51mm	1.9mm
F88WN3	14950	Manchon	203mm	203mm	76mm	1.9mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les dimensions sont pour les surfaces extérieures. Prévoir 3 mm (0,12 po.) de plus pour le joint d'étanchéité au points de jonction.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**