


Centre de modification 293



Le nVent HOFFMAN ModCenter 280 est reconnu comme étant la solution de modification automatisée la plus polyvalente pour l'usinage et la construction des panneaux de contrôle et des armoires électriques. Le dispositif Hoffman ModCenter automatise le processus traditionnel, long et coûteux de construction des panneaux de contrôle, tel que mais non limité aux opérations suivantes : mesurage, marquage, perçage, taraudage, fraisage, gravure, et plus encore sur n'importe quel matériau de panneaux de contrôle ou d'armoires (notamment antidéflagrant(e)) rapidement et systématiquement.

FONCTIONS

ModCenter est la solution de modification automatisée la plus polyvalente du marché aujourd'hui. Avec sa conception et ses contrôles ultramodernes, ModCenter est connu pour ses :

Vitesses de coupe optimales

Précision constante

Capacité de gestion des dimensions de l'armoire

Facilité d'utilisation

Peut manipuler des armoires jusqu'à 2 380 mm/93,7 po de hauteur par 2 200 mm/86 po de largeur

Augmente la vitesse, la qualité et l'uniformité de la production des panneaux électriques

Diminue l'erreur humaine et les problèmes de sécurité avec des modifications automatiques

Capacité de connecter les données CAO au format CNC

Le dispositif Lightshield protège l'opérateur lorsque le système Hoffman ModCenter est en cours d'utilisation

Capacité de mesurer, percer, broyer, tarauder, graver avec une précision, une vitesse et une reproductibilité précises

Système de vis à billes pour produire des trous et des découpures précis

Double procédé, armoire et panneau de montage en même temps

Capable de couper un grand ensemble de matériaux, notamment les panneaux électriques antidéflagrants

Entraînement par vis sans fin à haute fréquence

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur d'armoire compatible	Largeur d'armoire compatible	Modèle
MC293	2380mm max	2200mm max	Armoires deux portes

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE