


Verrouillage mécanique ProLine G2



Cette solution de verrouillage mécanique et ses composants ont été repensés pour simplifier l'installation et augmenter la sécurité pour l'opérateur. La solution est basée sur une tige hexagonale en aluminium de ½ po (~13 mm) qui actionne les déclencheurs de porte positionnés uniquement en haut de la ou des armoires. Les supports d'activateur montés sur porte s'engagent avec le ou les actionneur(s), un système de crochet et de capture est également installé en série : la combinaison de l'actionneur et du crochet augmente la sécurité en empêchant la mise sous tension du système sans fermer toutes les portes secondaires et la porte principale.

Les composants peuvent être combinés pour verrouiller en toute sécurité toutes sortes de configurations d'armoires, y compris dans des applications avec une porte arrière ou une série de portes. Notez que les composants de verrouillage fonctionnent avec toutes les options de porte (simple pleine, à double chevauchement, à fenêtre et de déconnexion), le montage sur la barre de porte supérieure près du centre assure une sécurité maximale.

FONCTIONS

Solution basée sur une tige hexagonale en aluminium ½-po (~13 mm)

Consulter les instructions d'installation pour déterminer les composants requis pour verrouiller de façon sûre une solution définie.

SPÉCIFICATIONS

Finition: Plaqué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type
P2AMIEL	36313	Acier doux	Extension Kit, Long
P2AMIE	35974	Acier doux	Extension Kit, Standard
P2AMIB	36823	Acier doux	Support Bracket
P2AMISB	36312	Acier doux	Secondary Door Kit, Back
P2AMIP	35972	Acier doux	Primary Door Kit
P2AMIS	35973	Acier doux	Secondary Door Kit

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Notez que les composants de verrouillage fonctionnent avec toutes les options de porte (simple pleine, à double chevauchement, à fenêtre et de déconnexion), le montage sur la barre de porte supérieure près du centre assure une sécurité maximale. Consulter les instructions d'installation pour déterminer les composants requis pour verrouiller de façon sûre une solution définie.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE