

## Socle ProLine G2



Les socles ProLine G2 sont installés sous une armoire pour le passage des câbles par le dessous.

### FONCTIONS

Quatre panneaux d'accès pour les options de gestion des câbles à la base de l'armoire

Supports d'angle en aluminium moulé robuste pour une performance supérieure sous charge

Des blocs de coin peuvent être installés sur le socle du châssis indépendamment des capots supérieurs, permettant ainsi aux capots supérieurs d'être fixés après l'intégration et juste avant l'expédition

Empilable jusqu'à 400 mm de hauteur à l'aide du kit de mise en piles de fonds de socle (non inclus)

Disponible en options 100 mm ou 200 mm

Pour préserver une conformité environnementale NEMA de type 12, une plaque passe-câbles doit également être placée à la base de l'armoire

Matériel d'installation inclus

## SPÉCIFICATIONS

<b>Épaisseur:</b>	1.52mm
<b>Couleur:</b>	Noir foncé
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 9005

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau
P2BP2124	31117	193mm	1199mm	364mm	Acier doux
P2BP1125	31074	100mm	1199mm	464mm	Acier doux
P2BP185	31097	100mm	799mm	464mm	Acier doux
P2BP186	31101	100mm	799mm	564mm	Acier doux
P2BP188	31102	100mm	799mm	764mm	Acier doux
P2BP2104	31112	193mm	999mm	364mm	Acier doux
P2BP2105	31113	193mm	999mm	464mm	Acier doux
P2BP1124	31073	100mm	1199mm	364mm	Acier doux
P2BP2106	31115	193mm	999mm	564mm	Acier doux
P2BP2108	31116	193mm	999mm	764mm	Acier doux
P2BP184	31096	100mm	799mm	364mm	Acier doux
P2BP2125	31118	193mm	1199mm	464mm	Acier doux
P2BP2126	31121	193mm	1199mm	564mm	Acier doux
P2BP1108	31072	100mm	999mm	764mm	Acier doux
P2BP2128	31122	193mm	1199mm	764mm	Acier doux
P2BP2164	31123	193mm	1599mm	364mm	Acier doux
P2BP2165	31124	193mm	1599mm	464mm	Acier doux
P2BP2166	31125	193mm	1599mm	564mm	Acier doux
P2BP2168	31126	193mm	1599mm	764mm	Acier doux
P2BP1188	31085	100mm	1799mm	764mm	Acier doux

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau
P2BP1164	31077	100mm	1599mm	364mm	Acier doux
P2BP1165	31078	100mm	1599mm	464mm	Acier doux
P2BP1166	31081	100mm	1599mm	564mm	Acier doux
P2BP1168	31082	100mm	1599mm	764mm	Acier doux
P2BP1184	34072	100mm	1799mm	364mm	Acier doux

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau
P2BP1185	31083	100mm	1799mm	464mm	Acier doux
P2BP1128	31076	100mm	1199mm	764mm	Acier doux
P2BP1186	31084	100mm	1799mm	564mm	Acier doux
P2BP288	31146	193mm	799mm	764mm	Acier doux
P2BP145	31086	100mm	399mm	464mm	Acier doux
P2BP146	31087	100mm	399mm	564mm	Acier doux
P2BP164	31088	100mm	599mm	364mm	Acier doux
P2BP1126	31075	100mm	1199mm	564mm	Acier doux
P2BP165	31091	100mm	599mm	464mm	Acier doux
P2BP166	31093	100mm	599mm	564mm	Acier doux
P2BP168	31094	100mm	599mm	764mm	Acier doux
P2BP1810	31095	100mm	799mm	964mm	Acier doux
P2BP1105	31067	100mm	999mm	464mm	Acier doux
P2BP245	31132	193mm	399mm	464mm	Acier doux
P2BP265	31135	193mm	599mm	464mm	Acier doux

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau
P2BP284	31142	193mm	799mm	364mm	Acier doux
P2BP2188	31131	193mm	1799mm	764mm	Acier doux
P2BP264	31134	193mm	599mm	364mm	Acier doux
P2BP2186	31128	193mm	1799mm	564mm	Acier doux
P2BP285	31143	193mm	799mm	464mm	Acier doux
P2BP266	31137	193mm	599mm	564mm	Acier doux
P2BP2185	31127	193mm	1799mm	464mm	Acier doux
P2BP1104	31066	100mm	999mm	364mm	Acier doux
P2BP286	31145	193mm	799mm	564mm	Acier doux
P2BP2184	34067	193mm	1799mm	364mm	Acier doux
P2BP268	31138	193mm	599mm	764mm	Acier doux
P2BP2810	31141	193mm	999mm	964mm	Acier doux
P2BP1106	31071	100mm	999mm	564mm	Acier doux
P2BP246	31133	193mm	399mm	564mm	Acier doux

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**