


Base solide ProLine G2, 0 mm

Les bases solides ProLine G2 0 mm sont utilisées pour fermer l'ouverture inférieure d'un cadre d'armoire.



FONCTIONS

Des roulettes ou des niveleurs peuvent être utilisés pour fixer la base solide, à la place du matériel inclus

Le joint en polyuréthane sans raccord (composant UL reconnu) offre une étanchéité à l'eau et à la poussière, contre l'humidité et les contaminants

Comprend quatre boulons hexagonaux M12 pour installation

Les bases solides sont peintes sur surfaces plaquées

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.52mm
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition |
|---------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| P2B068 | 30961 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0188 | 32927 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B084 | 30963 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B045 | 30953 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0106HF | 30907 | Acier doux | Galvanisé, Revêtement poudré |
| P2B0810 | 30962 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B046 | 30954 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0128 | 30935 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0108 | 30911 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0164 | 32918 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B064 | 30955 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B066HF | 30957 | Acier doux | Galvanisé, Revêtement poudré |
| P2B0126 | 30934 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0124 | 30932 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B065 | 30956 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B066 | 30958 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0125 | 30933 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B088 | 30967 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0166 | 32923 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B086HF | 30965 | Acier doux | Galvanisé, Revêtement poudré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| P2B0104 | 30905 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0106 | 30908 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0185 | 32925 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0186 | 32926 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0105 | 30906 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B086 | 30966 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0165 | 32922 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B0168 | 32924 | Acier doux | Revêtement poudré |
| P2B085 | 30964 | Acier doux | Revêtement poudré |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE