

Couvercle solide ProLine



L'utilisation d'un couvercle plein à l'avant ou à l'arrière du cadre d'armoire peut remplacer celle d'une porte. Les couvercles pleins se fixent au cadre d'armoires avec des vis semi-encastées et comprennent des crochets pour faciliter l'alignement des vis de couvercle. Ils comprennent un joint mousse périphérique en uréthane et deux points de mise à la terre. Le matériel de montage est inclus.

FONCTIONS

Les couvercles CEM sont peintes sur les surfaces plaquées

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PCS207HF2	11809	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS146SS	31579	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS76HF2	11689	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS186	96430	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS76	96360	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS146HF2	11709	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS204	25439	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS76SS	31559	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS227	96520	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS186HF2	11759	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS184	29834	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS206	96470	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS146	96380	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS226SS	31679	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS206HF2	11799	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS226HF2	11839	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS186SS	31619	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS166	96400	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS226	96510	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS126	29832	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PCS206SS	31649	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS166SS	31599	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PCS207	96480	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.52mm
PCS188	96450	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS208	96490	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS2010SS	31669	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PCS1810	96460	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS148	96390	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS228SS	31689	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PCS168	96420	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS208HF2	11819	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS208SS	31659	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PCS228	96530	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS148HF2	11719	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS209	29836	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS2210	96540	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS1810HF2	11789	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS148SS	31589	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PCS78SS	31569	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PCS128	29833	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PCS78HF2	11699	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS189	29835	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS188SS	31629	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PCS78	96370	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS2010	96500	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS188HF2	11779	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm
PCS2010HF2	11829	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE