


# Cornières de rack ProTek



Les cornières de rack ProTek supportent les équipements de rack de 19 po ProTek à simple et double charnière. Les cornières de rack à trous carrés et taraudés supportent les équipements informatiques espacés EIA qui doivent être montés dans un boîtier ProTek.

## FONCTIONS

Les cornières de rack ProTek supportent les équipements de rack de 19 po ProTek à simple et double charnière

Les cornières de rack à trous carrés et taraudés supportent les équipements informatiques espacés EIA qui doivent être montés dans un boîtier ProTek

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Matériau   | Finition | Épaisseur | Type de trou |
|---------------------|-------------------|---------|------------|----------|-----------|--------------|
| PTRA24T             | 23772             | 533mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Taraudé      |
| PTRA60T             | 23778             | 1422mm  | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Taraudé      |
| PTRA16S             | 23771             | 356mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Carré        |
| PTRA24S             | 23773             | 533mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Carré        |
| PTRA48T             | 23776             | 1156mm  | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Taraudé      |
| PTRA36T             | 23774             | 845mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Taraudé      |
| PTRA48S             | 23777             | 1156mm  | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Carré        |
| PTRA16T             | 23768             | 356mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Taraudé      |
| PTRA60S             | 23781             | 1422mm  | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Carré        |
| PTRA36S             | 23775             | 845mm   | Acier doux | Zingué   | 2.66mm    | Carré        |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**