

Kit de fixation 19" M6



Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation.

Lorsque le kit de montage 19 est utilisé avec une face d'appui conductrice 19, les écrous cage de mise à la terre ne sont pas nécessaires.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit de montage pour fixer des accessoires 19" dans une baie

Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Kit de montage

Finition: Zingué

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Taille du filetage	Matériau	Famille de produits	Type
21120-196	16mm	4	M6	Acier		Kit de montage, Mise à la terre

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Taille du filetage	Matériau	Famille de produits	Type
21190-095		4	M6	Acier, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Extérieur	Kit de montage
21120-213		4	M6	Acier		Kit de montage
21100-435		8	M6	Acier, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Extérieur	Kit de montage
21120-199	13mm	100	M6	Acier		Kit de montage, Mise à la terre
21120-197	16mm	32	M6	Acier		Kit de montage, Mise à la terre
21120-198	16mm	50	M6	Acier		Kit de montage, Mise à la terre
21190-435		32	M6	Acier, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Extérieur	Kit de montage

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Taille du filetage	Matériau	Famille de produits	Type
21101-810		100	M6	Acier, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Extérieur	Kit de montage
21101-809		50	M6	Acier, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Extérieur	Kit de montage
21120-215		32	M6	Acier		Kit de montage
21120-214		50	M6	Acier		Kit de montage
21120-216		100	M6	Acier		Kit de montage

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec	Certifications
21120-196	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19"	RoHS
21120-213	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19"	RoHS
21120-199	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Référence catalogue	Compatible avec	Certifications
21190-435	Coffrets 19", Montage mural 19", 19" Indoor Cabinets, Armoires extérieures 19"	RoHS
21101-810	Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19"	RoHS
21101-809	Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19"	RoHS
21120-215	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE