


# Déflecteur d'air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 6 Ventilateurs, face avant pleine, 330 mm, RAL 7035

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

10713-147



Déflecteur d'air de hauteur 1 U pour guider l'air de l'avant vers le haut ou du bas vers l'arrière.

## CERTIFICATIONS

---



## FONCTIONS

---

Options de montage : – Un guide d'air : l'air froid est attiré par l'avant et guidé vers le haut – Deux guides d'air: l'air froid est attiré par l'avant, l'air froid est aspiré par l'avant, dévié vers le haut puis évacué par l'arrière (voir schéma ci-contre)

Refroidissement optimisé avec tiroirs de ventilation 19"

L'accumulation verticale de chaleur est évitée grâce à une meilleure circulation d'air

Filtre à poussière en option, interchangeable même en fonctionnement

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Type de produit: Déflecteur

Famille de produits: Novastar; Varistar

Compatible avec: Tiroirs de ventilation 19"

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Net Weight: 1.86kg

Quantité par colis: 1

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**