



Kit d'unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-461



Face avant en U avec découpe pour PMC. Possibilité de blindage avec joint CEM textile.

FONCTIONS

Conforme à la norme IEEE P1386., Carte mezzanine PCI

Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm

Pour les modules mezzanine I/O standard qui se connectent aux cartes carrier

PMC = carte mezzanine PCI

FPGA = Field Programmable Gate Array

Face avant en U, 3 U, 4 F, avec joint textile

Blindage CEM pour la face avant et revêtements pour les découpes de la face avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Quantité par colis: 1

Type de poignée: IEL

Fixation: À visser à l'avant

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Conformité: Mezzanine PMC, IEEE P1386

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur du rack: 4HP

Type: Face avant avec poignée (PIU)

Net Weight: 0.144kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE