

# Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**24630-149**



Le socle de base surélève le rack de 100 mm au-dessus du sol et scelle l'espace entre le sol et le rack Varistar CP afin de minimiser les fuites d'air ou la recirculation. Cela contribue à l'optimisation du parcours de l'air et de l'efficacité du refroidissement de l'installation.

## FONCTIONS

Socle de base pour bâtis Varistar CP de largeur 300 mm

Idéal pour Varistar LHX+ 45 In-Rack et RackChiller In-Row 45

La base est vissée sur le cadre à l'avant et à l'arrière ; veuillez commander les bandeaux latéraux séparément

Le socle surélève le refroidisseur de 100 mm au-dessus du sol

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Base baie/bâti

Famille de produits: Varistar CP

Matériau: Acier

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur: 100mm

Largeur: 300mm

Net Weight: 2.91kg

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Seules les faces avant et arrière sont incluses. Commandez les flancs séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**