


Interscale| Plaque de montage, pour cartes



Plaque châssis Interscale pour la fixation de cartes dans des coffrets de table à petit facteur de forme et des châssis 19".

FONCTIONS

Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et ventilateurs, pour coffret avec perforations

Les ventilateurs sont simples à fixer sur la plaque de montage à l'aide de supports anti-vibrations

Non compatible avec les coffrets Interscale M pour embedded NUC et 19"

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Finition: | Aluzinc |
| Famille de produits: | Interscale |
| Type de produit: | Platine de montage |
| Type: | Platine de montage |
| Compatible avec: | Coffrets à petit facteur de forme |
| Matériau: | Acier |

Table 1/1

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur |
|---------------------|---------|------------|--------------------|---------|
| 24822-095 | 399mm | 221mm | 1 | 1mm |
| 24822-033 | 133mm | 133mm | 1 | 1mm |
| 24822-005 | 444mm | 221mm | 1 | 1mm |
| 24822-054 | 221mm | 177mm | 1 | 1mm |
| 24822-075 | 310mm | 221mm | 1 | 1mm |
| 24822-007 | 444mm | 310mm | 1 | 1mm |
| 24822-055 | 221mm | 221mm | 1 | 1mm |
| 24822-097 | 399mm | 310mm | 1 | 1mm |

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur |
|---------------------|---------|------------|--------------------|---------|
| 24822-034 | 133mm | 177mm | 1 | 1mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE